



DUPLI-COLOR METALLIC LOOK ist ein schnelltrocknender Lack mit speziellen Effektpigmenten. Kann auf Oberflächen aller Art angewendet werden, z.B. Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Papier, Karton. Hochwertige Acryl-Qualität. Der Farbton silber auch in Kunstharz-Qualität erhältlich.

Art.-Nr.: 677298, 677304, 684333, 684319, 684364, 684289, 682087, 669095, 669088, 669071, 669064, 669057, 669040, 669033, 669026, 669019

Qualität & Eigenschaften

Hochwertige Acryl-NC-Qualität
 Sehr gute Deckkraft
 Dauerhafter Glanz, Polierfähig nach Überlackierung mit DUPLI-COLOR Zapon-Spray oder 2-Schicht-Klarlack
 Ausgezeichnete Haftung
 Schnelltrocknend
 Guter Verlauf, glatte Oberfläche,
 Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität
 Bedingt benzinfest
 Nach Überzug mit Klarlack wetterbeständig
 Sehr gute Farbbeständigkeit (lichtecht, vergilbungsfrei)
 Kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC)
 Farbname:
 ◦ gold
 ◦ silber
 ◦ azurblau
 ◦ purpur
 ◦ schwarz
 ◦ rot
 ◦ blaulila
 ◦ flieder
 ◦ lindgrün
 Geruch: Lösemittel
 Glanzgrad Wert: seidenmatt, 25 ±5
 Ergiebigkeit:
 ◦ 12 ML – small spots
 ◦ 200 ML – small spots
 ◦ 400 ML – small spots
 Staubtrocken: 10 min
 Griffest: 30 min
 Durchgetrocknet: 24 h
 Überlackierbar: 30 min
 Untergründe: Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Papier, Karton und auf lackierfähigen Hartkunststoffen
 Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
 Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C
 Flammpunkt:
 ◦ 27 °C
 ◦ n.a.
 Lagerstabilität: 10 Jahre
 Inhalt:
 ◦ 12 ML
 ◦ 200 ML
 ◦ 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Der Untergrund muss sauber, rost- und fettfrei sein.
Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln.
Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.
Mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten sprühen.
Unbedingt nach mind. 30 Minuten Trocknung mit Klarlack versiegeln. Sonst werden die Aluminiumteilchen des Metallic-Lackes durch Umwelt- und Witterungseinflüsse angegriffen.
Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 10. Juli 2025 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.